



## Wandleuchte Ran in Zink GU10 IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 83,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-499105
<b>Material</b>	Metall, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Zink
<b>Anschlussspannung</b>	200-230 V
<b>Max. Leistung</b>	35 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Montageart</b>	Wand
<b>Lichtaustritt</b>	oben und unten
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anwendungsbereich</b>	Terrasse, Garten, Garage & Carport, Hauseingang, Balkon
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 80 mm (B) 115 mm (L) 254 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.57 kg