



Außenwandleuchte Tin Maxi Sensor aluminium GU10

Außenleuchten mit Bewegungsmelder

UVP: 69,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-240521
Material	Metall, Glas
Farbe	Aluminium
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	110 Grad
Reichweite	0 bis 8 m
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 160 mm (T) 125 mm (Ø) 75 mm
Produktgewicht	0.384 kg