



**LED Bodeneinbauleuchte Brick in Aluminium und Grau 1,6W 40lm IP67 mit Bewegungsm...**  
Bodeneinbaustrahler UVP: 91,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-408049
<b>Material</b>	Metall, Edelstahl
<b>Farbe</b>	Aluminium, Grau
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	1.6 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Montageart</b>	Boden, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	40 lm
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse, Hauseingang
<b>Stil</b>	Modern
<b>Sensortyp</b>	Bewegungssensor
<b>Form</b>	eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Einbaumaße</b>	(Ø) 100 mm
<b>Produktmaße</b>	(H) 42 mm (B) 200 mm (T) 100 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.695 kg