



LED Leiste Homespa in Chrom und Weiß 6,2W 600lm IP44 600mm

Badezimmer Wandleuchten und Deckenleuchten

UVP: 137,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-407883
Material	Metall, Acryl
Farbe	Chrom, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6.2 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	600 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Badezimmer, Küche
Stil	Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Weiteres	Tunable White
Produktmaße	(H) 40 mm (B) 600 mm (T) 58 mm
Produktgewicht	0.56 kg