



LED Leuchte Submarine 18W 1500lm IP65 590mm

Deckenleuchten

UVP: 36,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404764
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß, Grau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	18 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Montageart	Decke, Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1500 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garage & Carport, Terrasse, Balkon
Stil	Schlicht
Form	länglich
Netzstecker	Nein

ENERGY

LEDVANCE
AC34738

Energy efficiency class: **F**

16 kWh/1000h

2019/2015

Schalter	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 66 mm (B) 86 mm (L) 590 mm
Produktgewicht	0.67 kg