



1-Phasen-Schienen Spot Explore weiß GU10

Leuchten und Strahler

UVP: 24,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337591
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	7 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(T) 285 mm (Ø) 55 mm
Produktgewicht	0.218 kg