



Wandleuchte Canto in Zink und Transparent GU10 2-flammig IP44 rund

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 99,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-364971
Material	Metall
Farbe	Zink, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 28 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garage & Carport, Hauseingang, Terrasse
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 160 mm (B) 85 mm (T) 100 mm
Produktgewicht	0.84 kg