



Deckenaufbaustrahler IP S4 weiß GU10 IP44

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 44,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | A-263526 |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Max. Leistung | 8 W |
| Fassung | GU10 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP44 |
| Dimmbar | Nein |
| Stil | Schlicht, Zeitlos |
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Nein |
| Produktmaße | (T) 110 mm (Ø) 100 mm |
| Produktgewicht | 0.44 kg |