



Wandleuchte Vidar in Zink E27 IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 79,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | A-499106 |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Farbe | Zink |
| Anschlussspannung | 200-230 V |
| Max. Leistung | 40 W |
| Fassung | E27 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP54 |
| Montageart | Wand |
| Lichtaustritt | oben und unten |
| Dimmbar | Nein |
| Anwendungsbereich | Terrasse, Garten, Garage & Carport, Hauseingang, Balkon |
| Stil | Modern |
| Form | eckig |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Nein |
| Produktmaße | (H) 110 mm (B) 113 mm (L) 250 mm |
| Produktgewicht | 0.82 kg |