



Außenwandleuchte Arn schwarz GU10

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 49,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-337518
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	28 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garage & Carport, Garten, Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Modern, Zeitlos
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 175 mm (B) 105 mm (T) 110 mm
Produktgewicht	0.55 kg