



LED Erdspießleuchte RGBW Zigbee 330lm 3-er Set inkl. Treiber
Außenstrahler

UVP: 296,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-398347
Material	Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	4.5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 6500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 330 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Sprachsteuerung	Amazon Alexa
Protokoll	ZigBee
Produktmaße	(H) 225 mm (Ø) 50 mm
Produktgewicht	1.622 kg