



LED Stehleuchte Aldan 17 W Schwarz und Alu gebürstet dimmbar

Stehleuchten

UVP: 264,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-361092
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Aluminium-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	17 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Höhenverstellbar	1120-1570 m
Schwenkbar °	80
Dimmbar	Ja
Dimmart	Touchpoint am Produkt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	880 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	länglich, rund
Netzstecker	Ja

Schalter	Ja
Touchfunktion	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Touch	Ja
Produktmaße	(H) 1570 mm (Ø) 275 mm
Produktgewicht	5.65 kg