



Einbaustrahler Premium Line in Chrom GU10 230V schwenkbar

Einbaustrahler

UVP: 19,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-130886
Material	Aluminium, Zink
Farbe	Chrom
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Schwenkbar °	30
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 90 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(Ø) 83 mm
Produktgewicht	0.212 kg