



LED Wandleuchte in Dunkelgrau 10,3W 680lm IP44 mit Bewegungsmelder

Außenleuchten mit Bewegungsmelder

UVP: 109,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408044
Material	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	10.3 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	680 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Form	eckig
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 58 mm (B) 180 mm (T) 250 mm
Produktgewicht	1.263 kg