



## Plug & Shine Erdspieß Pike IP65 3000K 3,5W 24V Anthrazit Außenstrahler

UVP: 46,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-361265
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Anschlussspannung</b>	24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3.5 W
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Treiber
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	370 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Abstrahlwinkel</b>	45 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Erdspieß</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 310 mm (T) 80 mm (Ø) 50 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.248 kg