



Osram LED Lampe ersetzt 75W E27 Birne - A60 in Weiß 10W 1055lm 4000K 1er P...

Leuchtmittel

UVP: 6,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-547895
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	10 W
Sockel	E27
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Birne - A60
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1055 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	200 Grad
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 118 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.05 kg

