



Osram LED Lampe ersetzt 125W R7S Röhre - R7S-118 in Weiß 16W 2000lm 2...

Leuchtmittel

UVP: 22,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-547678
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	16 W
Sockel	R7s
Dimmbar	Ja
Dimmtechnologie	Stufenlos
Lichttechnologie	LED
Bauform	Röhre - R7s-118
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	300 Grad
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 118 mm (Ø) 29 mm
Produktgewicht	0.11 kg

