



Osram LED Lampe ersetzt 100W E27 Birne - A60 in Weiß 13W 1521lm 2700K 1er ...


Leuchtmittel

UVP: 8,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-547890
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	13 W
Sockel	E27
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Birne - A60
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1521 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	200 Grad
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 118 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.06 kg



LEDVANCE
AC31141

A

B

C

D

E

F

G

F

13

kWh/1000h

2019/2015

