



Wandleuchte Flame in Edelstahl-gebürstet GU10 2-flammig IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 35,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-408043
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl-gebürstet
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 10 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 163 mm (B) 73 mm (T) 110 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.491 kg