



Spotlight Tube, Metall, chrom, weiß, GU10, IP44, 2-flammig

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 77,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-315072
Material	Metall
Farbe	Weiß, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 10 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Schlicht
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 94 mm (B) 350 mm (T) 65 mm
Produktgewicht	0.897 kg