



**Erdspießleuchte Garden, IP65, Alu, schwarz, GU10, 230V, 1er Spot**  
Außenstrahler

UVP: 47,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-341834
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3.5 W
<b>Max. Leistung</b>	10 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Lichtstrom</b>	230 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	15000 h
<b>Abstrahlwinkel</b>	38 Grad
<b>Stil</b>	Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Ja
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(H) 320 mm (Ø) 92 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.61 kg