



LED Solar Wandleuchte Doblo in Anthrazit und Weiß 16,5W 1800lm IP54 mit Be...

Solar Wandleuchten

UVP: 148,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-561795
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit, Weiß
Anschlussspannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	16.5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	Schalter am Produkt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	110 Grad

Reichweite	1 bis 8,5 m
Zeiteinstellung	0,5 min
Dauerlichtfunktion	Ja
Paneltyp	Photovoltaik
Leuchtdauer	10
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Schalter	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 90 mm (B) 350 mm (T) 91 mm
Produktgewicht	0.68 kg