



LED Spot Plug & Shine 6W 310lm IP65 Warmweiß in Anthrazit Außenstrahler

UVP: 59,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-398348
Material	Metall
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	5.1 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	310 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 265 mm (Ø) 88 mm

Produktgewicht

0.293 kg