



LED Einbaustrahler Roar in Schwarz 6,5W 550lm

Einbaustrahler

UVP: 24,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-559116
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	6.5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Schwenkbar °	30
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	550 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	40 Grad
Anwendungsbereich	Esszimmer, Flur, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Weiteres	Kabellänge: 200 mm
Einbaumaße	(T) 50 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(H) 44 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.067 kg