



Plug & Shine LED Fluter Ito in Anthrazit 6,1W 270lm IP67

Fassadenstrahler

UVP: 96,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-555032
Material	Metall
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	6.1 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Montageart	Boden
Dimmbar	Ja
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	270 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	70 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Weiteres	Dimmbar mit A-347445
Produktmaße	(B) 252 mm (T) 49 mm
Produktgewicht	0.618 kg