



Bodeneinbauleuchte Pato Edelstahl eckig GU10

Bodeneinbaustrahler

UVP: 44,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-283104
Material	Metall, Glas
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 120 mm (B) 110 mm (L) 110 mm
Produktgewicht	0.67 kg