



Deckenleuchte Trenton weiß

Deckenleuchten

UVP: 59,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | A-348891 |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Farbe | Weiß |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 23 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | decke |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtstrom | 1900 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer | 40000 h |
| Schaltzyklen | 20000 |
| Startzeit | 0.5 s |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Anwendungsbereich | Garage & Carport, Keller |
| Form | eckig, länglich |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |

Produktmaße

(B) 160 mm (T) 50 mm (L) 600 mm

Produktgewicht

0.79 kg