



Quality LED EBL Panel aus Kunststoff in weiß, rund, 4000K, 18W, Ø 2...

Einbaustrahler

UVP: 44,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-291340
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	18 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1450 lm
Lebensdauer	30000 h
Abstrahlwinkel	120 Grad
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 35 mm (Ø) 200 mm
Produktmaße	(H) 5 mm (Ø) 220 mm
Produktgewicht	0.229 kg