



LED Wandleuchte Capea in Anthrazit 6W 450lm IP44 mit Bewegungsmelder

Außenleuchten mit Bewegungsmelder

UVP: 73,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-585667
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2200 bis 3000 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Garage & Carport, Balkon
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Zeiteinstellung	0,5 min

Form	rund
Netzstecker	Nein
Schalter	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Weiteres	Rostfrei
Produktmaße	(H) 165 mm (T) 153 mm (Ø) 96 mm
Produktgewicht	0.64 kg