



## Wandleuchte Calvani E27 max.40W mit Ablage

Wandleuchten

UVP: 80,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-373529
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	40 W
<b>Fassung</b>	E27
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anwendungsbereich</b>	Esszimmer, Flur, Keller, Schlafzimmer, Wohnzimmer
<b>Stil</b>	Vintage, Schlicht
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Ja
<b>Schalter</b>	Ja
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 350 mm (B) 200 mm (T) 170 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.394 kg