



LED Wandleuchte Cuba_Out in Weiß und Altweiß 14W 1600lm IP54 eckig

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 34,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415967
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß, Altweiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	14 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Modern, Zeitlos, Schlicht
Form	eckig



Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 205 mm (B) 43 mm (L) 100 mm
Produktgewicht	0.33 kg