



LED Wegeleuchte Pano in Anthrazit 16W 1200lm IP54

Wegeleuchten

UVP: 137,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-403152
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	16 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 5000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Garten, Garage & Carport, Terrasse
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein



Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 635 mm (B) 200 mm (L) 156 mm
Produktgewicht	1.65 kg