



LED Wandleuchte Sabik IP44 13W Weiß-matt dimmbar

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 123,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-361067
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	13 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Schwenkbar °	355
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 930 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Hauseingang
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 117 mm (T) 152 mm
Produktgewicht	0.588 kg