

Philips LED Lampe ersetzt 60 W, E14 Kerzenform B35, klar, warmweiß, 810 Lu...


Leuchtmittel

UVP: 11,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr



Artikelnummer	A-419155
Material	Glas
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	5.9 W
Sockel	E14
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenanschnitt
Dimmtechnologie	Philips WarmGlow
Lichttechnologie	LED
Bauform	Kerze - B35
Farbtemperatur	2200 bis 2700 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	810 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	20000
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 97 mm (Ø) 35 mm
Produktgewicht	0.03 kg



PHILIPS
9290030139

A

B

C

D


E

F

G

D

6
kWh/1000h



2019/2015