



LED Wandleuchte Capea in Anthrazit 6W 500lm IP44 mit Bewegungsmelder

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 56,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408116
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	500 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport, Balkon
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Weiteres	Rostfrei
Produktmaße	(H) 165 mm (B) 96 mm (T) 153 mm
Produktgewicht	0.602 kg