



## Außenwandleuchte Tin up- and down edelstahl 2xGu10

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 39,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-90112
<b>Material</b>	Edelstahl, Glas
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	2x 35 W
<b>Fassung</b>	2x GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Form</b>	rund, länglich
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 170 mm (T) 105 mm (Ø) 60 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.62 kg