



Arbeitsleuchte IP65 ladbar mit USB dimmbar 440lm

Außenstrahler

UVP: 31,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-398350
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz, Rot
Anschlussspannung	5 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	6500 Kelvin
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Lichtstrom	440 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	10000 h
Schaltzyklen	10000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	eckig
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 131 mm (B) 171 mm
Produktgewicht	0.354 kg