



LED Einbaustrahler Nova in Schwarz-matt 3x 19,5W 1380lm schwenkbar dimmbar

Einbaustrahler

UVP: 68,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408121
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	19.5 W
Max. Leistung	3x 10 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 460 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche

Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Einbaumaße	(T) 30 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(Ø) 84 mm
Produktgewicht	0.614 kg