



LED E27 Leuchtmittel in Schwarz-transparent 8,8W 806lm

Leuchtmittel

UVP: 20,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-407834
Farbe	Schwarz-transparent
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	8.8 W
Frequenz	50 Hz
Socket	E27
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	Röhre - T30
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	806 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	10000
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 300 mm (Ø) 30 mm
Produktgewicht	0.084 kg

ENERG
Paulmann
28832

A B C D E F G

9 kWh/1000h

2019/2015