




LED Einbauspot Nova Mini 310lm IP44 2700K 3-er Set inkl. Treiber in Weiß-m...
Einbaustrahler

UVP: 58,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-398359
Material	Aluminium
Farbe	Weiß-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 310 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Küche, Esszimmer
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 50 mm



Produktmaße	(Ø) 65 mm
Produktgewicht	0.498 kg