



LED Bodeneinbauleuchte Brick in Aluminium und Grau 0,8W 20lm IP67 mit Bewegungsm... Bodeneinbaustrahler

UVP: 68,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-408048
Material	Metall, Edelstahl
Farbe	Aluminium, Grau
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	0.8 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP67
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	20 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungssensor
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Einbaumaße	(Ø) 100 mm
Produktmaße	(H) 42 mm (B) 100 mm (T) 100 mm
Produktgewicht	0.42 kg