



LED Wandleuchte Fold in Stahl-verzinkt 2x 3,5W 450lm IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 159,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-415939
Material	Stahl-verzinkt, Kunststoff
Farbe	Stahl-verzinkt, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 225 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Industriell, Schlicht
Form	eckig

ENERGY

Nordlux
2019041031

A B C D E **F** G

8 kWh/1000h

2019/2015

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 149 mm (B) 45 mm (L) 106 mm
Produktgewicht	0.86 kg