



LED Flutlicht Endura in Dunkelgrau 50W 4500lm IP44 4000K mit Bewegungsmelder

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 62,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-404975
Material	Aluminium, Glas
Farbe	Dunkelgrau
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	50 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Drehbar °	180
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	4500 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungssensor

Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	120 Grad
Reichweite	2 bis 9 m
Zeiteinstellung	10 sek. bis 10 min
Dämmerungseinstellung	20 bis 2000 lux
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 70 mm (B) 210 mm (L) 267 mm
Produktgewicht	1.15 kg