



Wandleuchte Canto in Stahl-verzinkt und Transparent GU10 2-flammig IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 89,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-416225
Material	Metall
Farbe	Stahl-verzinkt, Transparent
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 28 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Balkon, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Modern, Industriell, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 160 mm (B) 85 mm
Produktgewicht	0.9 kg