



## LED Bodeneinbauspot IP65 RGBW Zigbee 3-er Set inkl. Treiber

Bodeneinbaustrahler

UVP: 269,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
 info@click-licht.de  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-398342
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	230/24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3.6 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Montageart</b>	Boden, Einbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Fernbedienung
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 bis 6500 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 350 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Balkon, Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>System</b>	Paulmann Home
<b>Kompatibel mit</b>	Philips Hue
<b>Sprachsteuerung</b>	Amazon Alexa
<b>Protokoll</b>	ZigBee
<b>Einbaumaße</b>	(T) 105 mm
<b>Produktmaße</b>	(H) 92 mm (Ø) 96 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.844 kg