



Premium LED Einbauleuchte Nova, rund, dimmbar, Aluminium, Zink, starr, wei...
Einbaustrahler

UVP: 18,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-315122
Material	Aluminium, Zink
Farbe	Weiß-matt
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Anschlussfertig	Ja
Einbaumaße	(T) 90 mm (Ø) 68 mm
Produktmaße	(Ø) 78 mm
Produktgewicht	0.175 kg