



Licht für jede Stimmung
Wechselbarer LED-Coin mit 470 lm

In 3 Stufen dimmbar mit vorhandenem Wandschalter

Warmweißes Licht in 2700 K

Cole – Design gibt den Ton an
Blendfreie Einbauleuchte

Moderne Farbkombinationen für jeden Wohnstil

Einfache Montage
230 V Direktanschluss ohne Trafo

Unendlich verkettbar

Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme

Vormontierte Haltefedern



LED Deckeneinbaustrahler Coin 6,5W 460lm IP44 1-er Set in Weiß und Silber

Einbaustrahler

UVP: 29,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-373575
Material	Kunststoff, Aluminium, Zink
Farbe	Weiß, Silber
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6.5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	460 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	110 Grad
Anwendungsbereich	Hauseingang, Badezimmer, Esszimmer, Küche
Stil	Schlicht
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 70 mm (Ø) 80 mm
Produktgewicht	0.175 kg