



LED Deckenleuchte Planura 3-Stufen-Dimmer weiß 2700K

Deckenleuchten

UVP: 79,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-348836
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	22 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2100 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(T) 23 mm (Ø) 424 mm

Produktgewicht

1.07 kg