

Runde Deckeneinbauleuchte Clyde weiß 2700K 80mm


Einbaustrahler

UVP: 29,95 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-348713
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5.5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabeindex	80
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(T) 50 mm (Ø) 65 mm
Produktmaße	(Ø) 80 mm
Produktgewicht	0.075 kg



Nordlux
47500101

A

B

C

D


E

F

G

F

4
kWh/1000h



2019/2015