



LED Einbauspot Nova mini Plus 4,2W 2700K in Aluminium 3-er Set

Einbaustrahler

UVP: 98,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-398334
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4.2 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 300 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Küche, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Einbaumaße	(T) 50 mm
Produktmaße	(Ø) 66 mm
Produktgewicht	0.32 kg